

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M10X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M10X0,5
GTIN	4045197998033
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	100 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10

Toleranceklasse	6H +0,20
Antal skær Z	3
Gvinddybde	30 mm
Kernehul-Ø	9,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gvindstigning	0,5 mm
Skaftfirkant □	8 mm
Norm	DIN 371
Gvind-Ø	10 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M10×0,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper