

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M18X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M18X0,35
GTIN	4045197998590
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Skafftirkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX

Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	18 mm
Samlet længde L	125 mm
Gevindstigning	0,35 mm
Gevinddybde	54 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	14 mm
Kernehul-Ø	17,65 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M18x0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter