

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, MF: M37X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130000 M37X0,5
GTIN	4045197625700
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	200 mm
Kernehul-Ø	36,5 mm
Gevind-Ø	37 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	24 mm
Gevinddybde	111 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Norm	DIN 376
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M37×0,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper