

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.0-80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 NO.0-80
GTIN	4062406000035
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 80

Gevind-Ø: 1,53 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D_s: 2,5 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,25 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	4,59 mm
Antal skær Z	2
Skaftfirkant □	2,1 mm
Gevindgange pr. tomme	80
Gevind-Ø	1,53 mm
Gevindstigning	0,318 mm

Norm	DIN 371
Antal spånnoter	2
Kernehul-Ø	1,25 mm
Skaft-Ø D _s	2,5 mm
Samlet længde L	40 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	0-80 UNF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter