

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.0-80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130041 NO.0-80
GTIN	4062406000066
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 25 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: UNF-LH  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gevindgange pr. tomme: 80  
Gevind-Ø: 1,524 mm  
Samlet længde L: 40 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
Skaftfirkant □: 2,1 mm  
Kernehul-Ø: 1,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 371
Antal spånnoter	2
Kernehul-Ø	1,25 mm
Samlet længde L	40 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Antal skær Z	2
Gevindstigning	0,318 mm

Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	80
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gevind-Ø	1,524 mm
Gevinddybde	3,81 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	0-80 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter