

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: NO.0-80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 NO.0-80
GTIN	4062406000059
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 80

Gevind-Ø: 1,524 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D_s: 2,5 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,25 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,318 mm
Gevind-Ø	1,524 mm
Norm	DIN 371
Samlet længde L	40 mm
Gevinddybde	3,81 mm
Kernehul-Ø	1,25 mm
Antal spånnoter	2

Antal skær Z	2
Gevindgange pr. tomme	80
Skaft-Ø D _s	2,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	2,1 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	0-80 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper