

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, Type: NO.0-80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130046 NO.0-80
GTIN	4062406000080
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 80

Gevind-Ø: 1,524 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	1,524 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gevindgange pr. tomme	80
Antal skær Z	2
Samlet længde L	40 mm
Norm	DIN 371
Kernehul-Ø	1,25 mm

Skafftirkant □	2,1 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,318 mm
Antal spånnoter	2
Gevinddybde	3,81 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	0-80 UNF LH
Belægning	TiN
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper