

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M23X1****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130001 M23X1  |
| GTIN                | 4062406001810 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 22 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Skæremateriale  | HSS E   |
| Antal skær Z    | 3       |
| Gevindstigning  | 1 mm    |
| Samlet længde L | 160 mm  |
| Skaftfirkant □  | 14,5 mm |
| Antal spånnoter | 3       |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | ISO 1 4H                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 1X 4HX                                     |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                     |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                     |
| Toleranceklasse            | 7H   |
| Toleranceklasse            | 7HX  |
| Toleranceklasse            | 7G   |
| Toleranceklasse            | 7GX  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Gevind-Ø                   | 23 mm  |
| Gevinddybde                | 69 mm  |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 18 mm  |
| Norm                       | DIN 376  |
| Kernehul-Ø                 | 22 mm  |
| Gevindtype                 | MF-LH  |
| Gevindstørrelse            | M23×1  |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13   |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | Venstre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |

|             |            |
|-------------|------------|
| Farvering   | uden       |
| Produkttype | Snittapper |