

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M22X1,25****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130001 M22X1,25 |
| GTIN                | 4062406001735   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 20,75 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Samlet længde L        | 140 mm     |
| Norm                   | DIN 376    |
| Toleranceklasse        | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse        | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse        | ISO 2 6H   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H  |
| Toleranceklasse            | 7HX   |
| Toleranceklasse            | 7G  |
| Toleranceklasse            | 7GX   |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Gevind-Ø                   | 22 mm                                       |
| Antal spånnoter            | 3   |
| Skæremateriale             | HSS E                                       |
| Gevinddybde                | 66 mm                                       |
| Antal skær Z               | 3   |
| Kernehul-Ø                 | 20,75 mm                                    |
| Gevindstigning             | 1,25 mm                                     |
| Skafffirkant □             | 14,5 mm                                     |
| Gevindtype                 | MF-LH                                       |
| Gevindstørrelse            | M22×1,25                                    |
| Belægning                  | ubelagt                                     |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | B   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul               |
| Skæreretning               | Venstre                                     |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper