

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M21X0,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130001 M21X0,5 |
| GTIN                | 4062406001643  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 20,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Norm                   | DIN 376  |
| Antal spånnoter        | 3        |
| Kernehul-Ø             | 20,5 mm  |
| Gevindstigning         | 0,5 mm   |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm    |
| Toleranceklasse        | ISO 1 4H |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | ISO 1X 4HX                                     |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                     |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                     |
| Toleranceklasse            | 7H   |
| Toleranceklasse            | 7HX  |
| Toleranceklasse            | 7G   |
| Toleranceklasse            | 7GX  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Antal skær Z               | 3  |
| Gvinddybde                 | 63 mm  |
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Skaftfirkant □             | 14,5 mm  |
| Samlet længde L            | 140 mm   |
| Gvind-Ø                    | 21 mm  |
| Gvindtype                  | MF-LH  |
| Gvindstørrelse             | M21×0,5  |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gvindstandard              | DIN 13   |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | Venstre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper