

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M27X1,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130001 M27X1,75
GTIN	4062406002152
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 25,25 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	25,25 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	81 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Gevind-Ø	27 mm
Gevindstigning	1,75 mm

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Samlet længde L	160 mm
Skafftirkant □	16 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Norm	DIN 376
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M27×1,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper