

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M30X3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130001 M30X3
GTIN	4062406002404
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 1 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: MF-LH  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 376  
Toleranceklasse: ISO 1 4H  
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX  
Toleranceklasse: ISO 2 6H  
Gevindstigning: 3 mm  
Samlet længde L: 180 mm  
Skaft-Ø  $D_s$ : 22 mm  
Skaftfirkant  $\square$ : 18 mm  
Kernehul-Ø: 27 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	3 mm
Norm	DIN 376
Gevinddybde	90 mm
Gevind-Ø	30 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Antal spånnoter	4
Skafftirkant □	18 mm
Antal skær Z	4
Skæft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Kernehul-Ø	27 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	180 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M30×3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering	uden
Produkttype	Snittapper