

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M1,4X0,3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130001 M1,4X0,3
GTIN	4062406000288
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage
Mindste ordremængde: 25 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: M
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 371
Toleranceklasse: ISO 1 4H
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX
Toleranceklasse: ISO 2 6H
Gevindstigning: 0,3 mm
Samlet længde L: 40 mm
Skaft-Ø D_s: 2,5 mm
Skaftfirkant □: 2,1 mm
Kernehul-Ø: 1,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	2,1 mm
Kernehul-Ø	1,1 mm
Gevind-Ø	1,4 mm
Gevindstigning	0,3 mm
Gevinddybde	4,2 mm
Antal spånnoter	2

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Antal skær Z	2
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	2,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	40 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1,4×0,3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering	uden
Produkttype	Snittapper