

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M10X1,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M10X1,25
GTIN	4062406004415
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,25 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Gevind-Ø	10 mm
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Skaftfirkant □	8 mm
Norm	DIN 371
Samlet længde L	100 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevinddybde	30 mm
Kernehul-Ø	8,75 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10×1,25
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper