

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M10X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M10X1,5
GTIN	4062406004422
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	100 mm
Kernehul-Ø	8,5 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	10 mm
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX

Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevindstigning	1,5 mm
Norm	DIN 371
Skaffirkant <input type="checkbox"/>	8 mm
Skaff-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gevinddybde	30 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10×1,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper