

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M24X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M24X0,75
GTIN	4062406005436
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Samlet længde L	160 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gvindstigning	0,75 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gvind-Ø	24 mm
Gvinddybde	72 mm
Kernehul-Ø	23,25 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M24×0,75
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper