

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M14X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M14X0,75
GTIN	4062406004651
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	13,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Skafftirkant □	9 mm
Samlet længde L	110 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevind-Ø	14 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	42 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M14×0,75
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper