

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M12X1,75****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130005 M12X1,75 |
| GTIN                | 4062406004552   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Antal spånnoter        | 3          |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 9 mm       |
| Kernehul-Ø             | 10,25 mm   |
| Samlet længde L        | 110 mm     |
| Gevindstigning         | 1,75 mm    |
| Gevinddybde            | 36 mm      |
| Toleranceklasse        | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse        | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse        | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse        | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse        | 6H +0,05   |
| Toleranceklasse        | ISO 3 6G   |
| Toleranceklasse        | ISO 3X 6GX |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Toleranceklasse                       | 7H   |
| Toleranceklasse                       | 7HX  |
| Toleranceklasse                       | 7G   |
| Toleranceklasse                       | 7GX  |
| Toleranceklasse                       | 6H +0,10                                       |
| Toleranceklasse                       | 6H +0,20                                       |
| Skæremateriale                        | HSS E  |
| Skafftirkant <input type="checkbox"/> | 7 mm   |
| Gevind-Ø                              | 12 mm  |
| Norm                                  | DIN 376  |
| Antal skær Z                          | 3  |
| Gevindtype                            | M  |
| Gevindstørrelse                       | M12×1,75                                       |
| Belægning                             | TiN  |
| Flankevinkel                          | 60 grader                                      |
| Gevindstandard                        | DIN 13   |
| Skærfasform                           | B  |
| Skaft                                 | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling                      | nej  |
| Anvendelse ved boringstype            | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning                          | højre  |
| Type af gevindværktøj                 | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                             | uden   |
| Produkttype                           | Snittapper                                     |