

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M30X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M30X1
GTIN	4062406005924
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 29 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	30 mm
Norm	DIN 376
Samlet længde L	180 mm
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm

Gevindstigning	1 mm
Gevinddybde	90 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Toleranceklasse	6H +0,20
Kernehul-Ø	29 mm
Skafftirkant □	18 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M30×1
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering	uden
Produkttype	Snittapper