

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M34X0,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130005 M34X0,5 |
| GTIN                | 4062406006211  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Samlet længde L | 200 mm     |
| Antal spånnoter | 4          |
| Antal skær Z    | 4          |
| Skæremateriale  | HSS E      |
| Gevind-Ø        | 34 mm      |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05   |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G   |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H         |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | 7HX  |
| Toleranceklasse            | 7G   |
| Toleranceklasse            | 7GX  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Skafftirkant □             | 22 mm  |
| Norm                       | DIN 376  |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 28 mm  |
| Kernehul-Ø                 | 33,5 mm  |
| Gvinddybde                 | 102 mm   |
| Gvindstigning              | 0,5 mm   |
| Gvindtype                  | M  |
| Gvindstørrelse             | M34×0,5  |
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gvindstandard              | DIN 13   |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |