

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M48X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M48X0,5
GTIN	4062406007065
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	36 mm
Gevind-Ø	48 mm
Kernehul-Ø	47,5 mm
Skaftfirkant □	29 mm
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Samlet længde L	250 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevinddybde	144 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M48×0,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter