

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, MF: M7X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130005 M7X0,35
GTIN	4062406004231
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	7 mm
Samlet længde L	80 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	6,65 mm
Antal skær Z	3
Skafftirkant □	5,5 mm
Gvinddybde	21 mm
Skæremateriale	HSS E
Skafft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Norm	DIN 376
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	0,35 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M7×0,35
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper