

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M28X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130006 M28X1,5
GTIN	4062406009373
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 26,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	84 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05

Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Norm	DIN 376
Skaffirkant <input type="checkbox"/>	16 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	28 mm
Samlet længde L	140 mm
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	1,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kernehul-Ø	26,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M28×1,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper