

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M27X1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130010 M27X1 |
| GTIN | 4062406012854 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 26 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Gevind-Ø | 27 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Norm | DIN 376 |
| Gevindstigning | 1 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Skaft-Ø D _s | 20 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevinddybde | 67,5 mm |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Skaftfirkant □ | 16 mm |
| Samlet længde L | 160 mm |
| Kernehul-Ø | 26 mm |
| Gevindtype | M |
| Gevindstørrelse | M27×1 |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

| | |
|-------------|------------|
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |