

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M4X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M4X0,5
GTIN	4062406011246
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Antal spånnoter	3
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G

Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevinddybde	10 mm
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Gevind-Ø	4 mm
Kernehul-Ø	3,5 mm
Samlet længde L	63 mm
Norm	DIN 371
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M4x0,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper