

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M48X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M48X1,5
GTIN	4062406014261
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	120 mm
Skæremateriale	HSS E
Skafftirkant □	29 mm
Samlet længde L	250 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	48 mm
Antal spånnoter	4
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skaft-Ø D _s	36 mm
Antal skær Z	4
Gevindstigning	1,5 mm
Kernehul-Ø	46,5 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M48×1,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper