

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M21X0,5****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130010 M21X0,5 |
| GTIN | 4062406012373 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|------------|
| Kernehul-Ø | 20,5 mm |
| Gevind-Ø | 21 mm |
| Samlet længde L | 140 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Antal skær Z | 3 |
| Gevinddybde | 52,5 mm |
| Skaft-Ø D _s | 18 mm |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Norm | DIN 376 |
| Skaffirkant <input type="checkbox"/> | 14,5 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Gevindstigning | 0,5 mm |
| Gevindtype | M |
| Gevindstørrelse | M21×0,5 |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snitter |