

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M3,5X0,35****Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 130010 M3,5X0,35 |
| GTIN                | 4062406011208    |
| Artikelklasse       | 10N              |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Antal spånnoter        | 3          |
| Skafftirkant □         | 3 mm       |
| Gevind-Ø               | 3,5 mm     |
| Skæremateriale         | HSS E      |
| Norm                   | DIN 371    |
| Gevinddybde            | 8,75 mm    |
| Samlet længde L        | 56 mm      |
| Antal skær Z           | 3          |
| Skæft-Ø D <sub>s</sub> | 4 mm       |
| Gevindstigning         | 0,35 mm    |
| Kernehul-Ø             | 3,15 mm    |
| Toleranceklasse        | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse        | ISO 1X 4HX |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                     |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                       |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                     |
| Toleranceklasse            | 7H   |
| Toleranceklasse            | 7HX  |
| Toleranceklasse            | 7G   |
| Toleranceklasse            | 7GX  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Gevindtype                 | M  |
| Gevindstørrelse            | M3,5×0,35                                      |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13   |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |