

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M2,2X0,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M2,2X0,25
GTIN	4062406011116
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	45 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Gevind-Ø	2,2 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,25 mm
Norm	DIN 371
Kernehul-Ø	1,95 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevinddybde	5,5 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2,2×0,25
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper