

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M42X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M42X1,5
GTIN	4062406013998
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skafftirkant □	24 mm
Gvinddybde	105 mm
Skafft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	200 mm
Norm	DIN 376
Gvind-Ø	42 mm
Gvindstigning	1,5 mm
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Kernehul-Ø	40,5 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M42×1,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper