

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M14X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M14X0,35
GTIN	4062406011789
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Skafftirkant <input type="checkbox"/>	9 mm
Samlet længde L	110 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,35 mm
Gevind-Ø	14 mm
Gevinddybde	35 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05

Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skaft-Ø D _s	11 mm
Kernehul-Ø	13,65 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M14×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper