

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M3,5X0,6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M3,5X0,6
GTIN	4062406011222
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10

Samlet længde L	56 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Kernehul-Ø	2,9 mm
Gevindstigning	0,6 mm
Gevind-Ø	3,5 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevinddybde	8,75 mm
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	3 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M3,5×0,6
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper