

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M49X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M49X0,5
GTIN	4062406014315
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	32 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	49 mm
Kernehul-Ø	48,5 mm
Antal spånnoter	4
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX

Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Norm	DIN 376
Gevinddybde	122,5 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	250 mm
Skaft-Ø D _s	40 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M49×0,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper