

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M32X1,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M32X1,75
GTIN	4062406013264
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,75 mm
Norm	DIN 376
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G

Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevind-Ø	32 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	30,25 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Samlet længde L	180 mm
Antal spånnoter	4
Skaftfirkant □	20 mm
Gevinddybde	80 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M32×1,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper