

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M5X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M5X0,35
GTIN	4062406011307
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 371
Gvinddybde	12,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H

Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	0,35 mm
Samlet længde L	70 mm
Kernehul-Ø	4,65 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	5 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M5×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper