

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, MF: M1,1X0,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130011 M1,1X0,25
GTIN	4062406014544
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,25 mm

Samlet længde L: 40 mm

Skaft-Ø D_s: 2,5 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 0,85 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	2,75 mm
Kernehul-Ø	0,85 mm
Skaft-Ø D _s	2,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,25 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm

Antal skær Z	2
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Antal spånnoter	2
Samlet længde L	40 mm
Gevind-Ø	1,1 mm
Norm	DIN 371
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M1,1×0,25
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper