

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, MF: M35X0,35****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130011 M35X0,35 |
| GTIN                | 4062406017057   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,35 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 34,65 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 28 mm      |
| Samlet længde L        | 200 mm     |
| Gevinddybde            | 87,5 mm    |
| Toleranceklasse        | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse        | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse        | ISO 2 6H   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                     |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                       |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                     |
| Toleranceklasse            | 7H   |
| Toleranceklasse            | 7HX  |
| Toleranceklasse            | 7G   |
| Toleranceklasse            | 7GX  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Kernehul-Ø                 | 34,65 mm                                       |
| Gevindstigning             | 0,35 mm  |
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Skafffirkant □             | 22 mm  |
| Norm                       | DIN 376  |
| Antal skær Z               | 4  |
| Antal spånnoter            | 4  |
| Gevind-Ø                   | 35 mm  |
| Gevindtype                 | MF-LH  |
| Gevindstørrelse            | M35×0,35                                       |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13   |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                         |
| Skæreretning               | Venstre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper