

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, MF: M40X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130011 M40X2
GTIN	4062406017507
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 38 mm

**Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skafftirkant □	24 mm
Gevindstigning	2 mm
Samlet længde L	200 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Gevinddybde	100 mm
Gevind-Ø	40 mm
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	38 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M40×2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper