

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, MF: M24X1,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130016 M24X1,75
GTIN	4062406023423
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 22,25 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skafftirkant □	14,5 mm
Antal spånnoter	3
Gvinddybde	60 mm
Kernehul-Ø	22,25 mm
Skraft-Ø D _s	18 mm
Samlet længde L	160 mm
Gvind-Ø	24 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gvindstigning	1,75 mm
Gvindtype	MF-LH
Gvindstørrelse	M24×1,75
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper