

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, MF: M50X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130011 M50X2
GTIN	4062406018009
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 1 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: MF-LH  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 376  
Toleranceklasse: ISO 1 4H  
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX  
Toleranceklasse: ISO 2 6H  
Gevindstigning: 2 mm  
Samlet længde L: 250 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Skaftfirkant □: 32 mm  
Kernehul-Ø: 48 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	2 mm
Skaftfirkant □	32 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	50 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	125 mm
Samlet længde L	250 mm
Kernehul-Ø	48 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M50×2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper