

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, MF: M45X3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130011 M45X3
GTIN	4062406017767
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 42 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	3 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kernehul-Ø	42 mm
Norm	DIN 376
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Samlet længde L	220 mm
Skafftirkant □	29 mm
Gevinddybde	112,5 mm
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	45 mm
Antal spånnoter	4
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M45×3
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper