

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, MF: M50X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130011 M50X0,35
GTIN	4062406017958
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,35 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 49,65 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	40 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	250 mm
Kernehul-Ø	49,65 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevinddybde	125 mm
Gevind-Ø	50 mm
Gevindstigning	0,35 mm
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Skafffirkant □	32 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M50×0,35
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper