

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, MF: M28X3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130016 M28X3
GTIN	4062406023782
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skafftirkant □	16 mm
Gevinddybde	70 mm
Samlet længde L	140 mm
Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D _s	20 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	28 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	25 mm
Gevindstigning	3 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M28×3
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper