

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, MF: M26X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130011 M26X1,5
GTIN	4062406016395
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 24,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	26 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevinddybde	65 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Antal spånnoter	3

Norm	DIN 376
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,5 mm
Samlet længde L	140 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Kernehul-Ø	24,5 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M26×1,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper