

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, MF: M25X1,75****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130016 M25X1,75 |
| GTIN                | 4062406023515   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 23,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Skaftfirkant □  | 14,5 mm    |
| Norm            | DIN 376    |
| Gevind-Ø        | 25 mm      |
| Gevinddybde     | 62,5 mm    |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H  |
| Toleranceklasse            | 7HX   |
| Toleranceklasse            | 7G  |
| Toleranceklasse            | 7GX   |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Kernehul-Ø                 | 23,25 mm                                    |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 18 mm                                       |
| Gevindstigning             | 1,75 mm                                     |
| Samlet længde L            | 140 mm                                      |
| Antal skær Z               | 4   |
| Antal spånnoter            | 4   |
| Skæremateriale             | HSS E                                       |
| Gevindtype                 | MF-LH                                       |
| Gevindstørrelse            | M25×1,75                                    |
| Belægning                  | TiN   |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | C   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                      |
| Skæreretning               | Venstre                                     |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper