

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, MF: M40X1,75****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130016 M40X1,75 |
| GTIN                | 4062406024673   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 38,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Samlet længde L        | 200 mm   |
| Gevinddybde            | 100 mm   |
| Gevind-Ø               | 40 mm    |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 32 mm    |
| Skæremateriale         | HSS E    |
| Kernehul-Ø             | 38,25 mm |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Antal spånnoter            | 4                                           |
| Antal skær Z               | 4                                           |
| Norm                       | DIN 376                                     |
| Skafffirkant □             | 24 mm                                       |
| Gevindstigning             | 1,75 mm                                     |
| Toleranceklasse            | ISO 1 4H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 1X 4HX                                  |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H                                          |
| Toleranceklasse            | 7HX                                         |
| Toleranceklasse            | 7G                                          |
| Toleranceklasse            | 7GX                                         |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Gevindtype                 | MF-LH                                       |
| Gevindstørrelse            | M40×1,75                                    |
| Belægning                  | TiN                                         |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | C                                           |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej                                         |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                      |
| Skæreretning               | Venstre                                     |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

|             |            |
|-------------|------------|
| Farvering   | uden       |
| Produkttype | Snittapper |