

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, MF: M75X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130020 M75X1,5
GTIN	4062406026240
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: M
Skæremateriale: HSS
Norm: DIN 2184
Toleranceklasse: ISO 1 4H
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX
Toleranceklasse: ISO 2 6H
Gevindstigning: 1,5 mm
Samlet længde L: 160 mm
Skaft-Ø D_s: 50 mm
Skaftfirkant □: 39 mm
Kernehul-Ø: 73,5 mm

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G

Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,10
Samlet længde L	160 mm
Gevind-Ø	75 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Antal spånnoter	8
Kernehul-Ø	73,5 mm
Skafftirkant □	39 mm
Gevinddybde	112,5 mm
Skaft-Ø D _s	50 mm
Norm	DIN 2184
Skæremateriale	HSS
Antal skær Z	8
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M75×1,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bundhul
Skæreretning	højre

Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper