

Garant**Snittapper til bundhuller, venstregevind, TiN, MF: M49X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130016 M49X0,75
GTIN	4062406025113
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 48,25 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	48,25 mm
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skaft-Ø D _s	40 mm
Samlet længde L	250 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Gevind-Ø	49 mm
Gevinddybde	122,5 mm
Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	32 mm
Antal spånnoter	4
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M49×0,75
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper