

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M118X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130021 M118X2
GTIN	4062406029678
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 116 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS
Antal spånnoter	12
Gevindstigning	2 mm
Gevinddybde	177 mm
Norm	DIN 2184

Samlet længde L	180 mm
Antal skær Z	12
Kernehul-Ø	116 mm
Gevind-Ø	118 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,10
Skaft-Ø D _s	56 mm
Skaftfirkant □	44 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M118×2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bundhul

Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper