

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, MF: M56X4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130020 M56X4
GTIN	4062406025472
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 1 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: M  
Skæremateriale: HSS  
Norm: DIN 2184  
Toleranceklasse: ISO 1 4H  
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX  
Toleranceklasse: ISO 2 6H  
Gevindstigning: 4 mm  
Samlet længde L: 140 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Skaftfirkant □: 32 mm  
Kernehul-Ø: 52 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	4 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05

Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skæremateriale	HSS
Gevinddybde	84 mm
Antal spånnoter	6
Kernehul-Ø	52 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gevind-Ø	56 mm
Norm	DIN 2184
Skaftfirkant □	32 mm
Samlet længde L	140 mm
Antal skær Z	6
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M56×4
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bundhul
Skæreretning	højre

Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper